


STOLL EUCATHERME

Anti-Decubitus

Housse / Bezug / Upholstery
Liverpool A2208

Mousse / Schaum / Foam
6,8 TCS50W



Tirette / Reißverschluß / Zipper
- standard
- cachée / versteckt / hidden
- sans / ohne / without

**Sitinette / Schutzhülse /
Protective Sleeve**

- offre une répartition de pression régulière et unique
- facilite la circulation sanguine
- épaule, bassin, coccyx, genoux et talons : Allègement significatif des parties sensibles par rapport à des matelas conventionnels
- 4x moins de changement de position de Sommeil
=> réveil plus détendu



- bietet eine einzigartige und gleichmäßige Druckverteilung
- unterstützt die Durchblutung
- Schulter, Hüfte, Steißbein, Kniegelenke und Fersen: weitaus mehr Entlastung als bei herkömmlichen Matratzen
- 4x weniger Wechseln der Schlafposition
=> entspannteres Erwachen



- provides a regularly and unique pressure distribution
- supports the blood circulation
- Shoulder, pelvis, coccyx, knee and heels: significant discharge of the sensible body parts compared to conventional mattresses
- 4x less switching of the sleeping position
=> more relaxed awakening



S e r v i c e C o l l e c t i v i t é s

32-34 Avenue de la Porte Neuve
L-2227 Luxembourg
GSM. +352 661 756 500

- ZARE Ouest
- L-4384 Ehlerange
- e.estrella@matelas.lu



Matériel		100% fibres de polyester avec enduction polyuréthane unilatérale
Material		100% Polyesterfaserstoffe (PE) mit einseitiger Polyurethan-Beschichtung
Material		100% polyester fibers with a one-sided polyurethan coating
Poids / Gewicht / Weigth		+/- 200 g/m2
		séchage à température normale Trommeltrocknen normal tumble drying (normal)
		lavage en machine à 95° maximum waschen bis zu 95° wash at or below 95°
		blanchiment à proscrire Chlorbleiche nicht möglich do not bleach
		nettoyable à sec avec des solvants usuels type du perchloroéthylène, des solvants pétroliers (essences minérales) reinigen mit Perchlorethylen dryclean, tetrachloroethylene (PCE) only
		repassage au fer froid bügeln mit geringer Temperatur iron at low temperature
		barrière étanche >200 mbar , étanche à l'urine et au sang Flüssigkeitsbarriere >200 mbar, urin- und blutundurchlässig liquid barrier >200 mbar, impermeable to urin and blood
		étanchéité bactérienne bakteriendicht bacteria-proof
		sans PVC PVC-frei PVC-free
		résistant à la désinfection desinfektionsbeständig resistant to disinfection
		respirant atmungsaktiv breathable
		difficilement inflammable schwer entflammbar hardly combustible

Spécifications :

TCS50W	Target Value*	Unit**	Tolerance***
Type de Mousse / SchaumTyp / Foam Type	TCS50W		
Couleur / Farbe / Color	blanc / weiss / white		
Largeur / Breite / Width	200	cm	+2/+4 cm
Hauteur / Höhe / Height	57	cm	-0/+5 cm
Densité brut / Brutto Dichte / Density gross	50,0	kg/m ³	+/- 5%
Densité net / Netto Dichte / Density net	47,0	kg/m ³	+/- 5%
Dureté de compression / Stauchhärte 25%	55	N	+/- 15%
Compression hardness ISO 2439-2008 40%	70	N	+/- 15%
65%	130	N	+/- 15%
Résistance à la traction / Zugfestigkeit / Tensile strength ISO 1798-1997	80	Kpa	min.
Résistance au déchirement / Reißfestigkeit / Elongation at break ISO 1798-1997	150	%	min.
Résistance à l'écrasement / Stauchhärte / Compression load deflection ISO 3386-1	1,60	Kpa (40%)	+/- 15%
Déformation rémanente après compression / Druckverformungsrest / Copression Set ISO 1856-2000	3,0	%	max.
Comportement au feu / Brandverhalten / Fire behavior	MVSS 302 (< 100 mm/min.)		

* Valeur cible / Zielwert

** Unité / Einheit

*** Tolérance / Toleranz

KABELWERK EUPEN : CertiPUR RECOGNITION safety, health and environment label
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltlabel / label de sécurité, santé et environnement

ISO 10993-1 certified biological harmlessness
zertifizierte biologische harmlosigkeit / Inoffensivité biologique certifiée

ISO 9001 :2008 quality management
Qualitätsmanagementnorm / normes relatives à la gestion de la qualité

Oeko-Tex® Standard100 tested for harmful substances
geprüft auf Schadstoffe / testé substances noc